



Accessoires extractibles pour armoires





Cadres en aluminium extractibles (4 hauteurs différentes)



Diviseurs en aluminium
Étagère avec revêtement en cuir PU



Boîtes de rangement – sur mesure



Insert porte-pantalon



Barres simples pour pantalons/jupes



Boîtes de rangement avec revêtement en tissu ou en cuir PU



Tubes d'armoire
en aluminium



Boîtes en tissu – (aussi sur mesure)



Sacs à linge en tissu –
réalisations sur mesure

Support extensible pour cintres

AHT


Beschlaege • Hardware



- Idéal pour les armoires étroites et les niches
- Glissière télescopique dissimulée – charge env. 10 kg
- Construction en métal robuste et élégante
- Joint en plastique / protection anti-rayures
- Couleur : MG-Brown métallisé thermolaqué

- Fixation sous la tablette supérieure / étagère
- Butée en silicone
- Tube d'armoire en alum., forme rectangulaire
- Matériaux : Aluminium / Zamak / Acier / PVC
- Autres couleurs sur demande

Art.	L (mm)	LT (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Fixation 
PGE.L320.001	320	498	21	-	150	176	2 vis à tête fraisée Ø 3.5 x 16 mm
PGE.L370.001	370	595	21	100	100	226	3 vis à tête fraisée Ø 3.5 x 16 mm
Autres longueurs sur demande							





Art. PCCE.L374.001



Standard pour armoires / solutions de rangement sans portes ou avec portes coulissantes




Art. PCCE.L374.001 + Art. DIS40X40X372.MG



Optionnel avec entretoise de 40 mm en aluminium, pour armoires avec portes battantes

- Construction en métal robuste et élégante
- Pour fixation sur paroi latérale droite/gauche*
- Glissière télescopique dissimulée – charge env. 15 kg
- Butée en silicone
- Matériaux : Aluminium / Fer
- Couleur : MG-Brown métallisé thermolaqué
- Autres longueurs sur demande
- Autres couleurs sur demande


(III. 1) Standard (sans distanceur) -
Pour fixation sur paroi latérale droite/gauche*



(III. 2) Avec distanceur DIS40X40X372.MG,
pour armoires avec portes battantes



Montage avec distanceur



Art.	L	LT	A	B	C	E	Fixation (A) (B)
PCCE.L374.001	372	600	21	100	100	228	3 vis tête fraisée Ø 3.5 x 16 mm(A)
Avec dist.	372	600	21	200	-	228	2 vis tête fraisée M4 x 8 (B)
Dimensions en MM - Autres longueurs sur demande							



- Fixer le distanceur (1) sur la paroi latérale avec 2 vis à bois Ø 4 x 16 mm (2) + (3)
- Tirer complètement le rail télescopique (4) jusqu'à ce que les 3 trous de fixation soient accessibles
- Visser sur le distanceur avec 2 vis à tête fraisée M4x8 (5) + (6)

Distanceur Art. DIS40X40X372.MG


- Matériaux : Aluminium thermolaqué / PE noir
- Autres longueurs sur demande



2 x Ø 4 x 16 mm
2 x Ø M4 x 8 mm



Contenu de la livraison




Élém.	Désignation	Quantité
A	Corps principal avec glissière télescopique	1
B	Porte-cravates et ceintures en aluminium	1
C	Vis à tête fraisée Ø 3.5 x 16 mm	3
D	Clé hexagonale SW2.5	1





Non inclus dans la livraison

Pour fixation sur paroi latérale **droite**




Pièces de serrage
prémontées pour DROITE




- (1) Assembler (B) et (A)
- (2) + (3) Serrer les vis (2) + (3) avec la clé hexagonale (D)
- (4) Tirer le rail (4) d'environ 13 mm pour accéder à la vis (5)
- (5) + (6) Serrer les vis (5) + (6) avec un tournevis cruciforme

*Pour fixation sur paroi latérale **gauche**

1. Desserrer légèrement les pièces de serrage (étapes 4 - 6)
2. Tourner les pièces de serrage de 180°, puis suivre les étapes 1 - 6



Pièces de serrage
tournées à 180° pour GAUCHE



Idéal en combinaison avec le support extensible pour cravates et ceintures.



Art. DIS40X40X372.MG



Art. VTE.L370.001






(III. 1) Standard (sans distanceur) - Pour fixation sur paroi latérale droite/gauche*

(III. 2) Avec distanceur DIS40X40X372.MG - Pour armoires avec portes battantes

- Construction en métal robuste et élégante
- Pour fixation sur paroi latérale droite/gauche*
- Glissière télescopique dissimulée – charge env. 15 kg
- Butée en silicone
- Matériaux : Aluminium / Fer

- Boîte de rangement en carton robuste
- Avec 3 compartiments
- Revêtement en cuir PU
- Couleur : MG-Brown métallisé thermolaqué
- Cuir PU anthracite 4656
- Autres longueurs / couleurs sur demande




État à la livraison :
Prémonté pour installation DROITE

Art.	L	LT	A	B	C	E	Fixation (A) (B)
VTE.L370.001	370	596	21	100	100	226	3 vis tête fraisée Ø 3.5 x 16 mm(A)
Avec distanceur	375	596	21	100	100	226	2 vis tête fraisée M4 x 8 (B)
DIS40X40X372.MG	375	40 x 40 / Matériau : aluminium / capot avant en PE					2 vis tête fraisée Ø 4 x 16 mm (A)

Dimensions en MM - Autres longueurs sur demande

Contenu / Instructions de montage



Élém.	Désignation	Quantité
A	Corps principal avec glissière télescopique	1
B	Boîte de rangement avec 3 compartiments	1
C	Vis à tête fraisée Ø 3.5 x 16 mm 3	
D	Distanceur DIS40X40X372.MG	optionnel

(C)




Non inclus dans la livraison

Montage sans entretoise

- Tirer complètement le rail (4) jusqu'à ce que les 3 trous de fixation soient accessibles
- Fixer directement sur la paroi latérale avec 3 vis à tête fraisée (C) Ø 3.5 x 16 mm
- Pour l'utilisation avec l'entretoise DIS40X40X372.MG, voir instructions spécifiques

Modification pour installation **GAUCHE**



1. Retirer le cache magnétique (1) + (2) et faire pivoter la boîte de rangement de 90°
2. Tirer le rail (4) d'environ 13 mm pour accéder à la vis (5)
3. Desserrer les vis (5) + (6) et retirer les 2 écrous M4 internes
4. Séparer la boîte (B) du corps principal (A) et la faire pivoter de 180° (fond vers le haut)
5. Reconnecter la boîte (B) au corps principal (A)
6. Resserrer les vis (5) + (6) avec les 2 écrous M4 et remettre les caches magnétiques (1) + (2)

Porte serviettes extensible 2 bras



Art. PAE.L440.001

Standard pour armoires / solutions de rangement sans portes ou avec portes coulissantes






Art. PAE.L440.001 +
Art. DIS40X40X372.MG

Optionnel avec entretoise de 40 mm en aluminium, pour armoires avec portes battantes

- Construction en métal robuste et élégante
- Pour fixation sur paroi latérale droite/gauche*
- Glissière télescopique dissimulée – charge env. 15 kg
- Butée en silicone

- Matériaux : Aluminium / Fer
- Couleur : MG-Brown métallisé thermolaqué
- Autres longueurs sur demande
- Autres couleurs sur demande



Art.	L	LT	A	B	C	E	Fixation	(A)  (B) 
PAE.L440.001	440	667	21	100	100	228	3 vis tête fraisée Ø 3.5 x 16 mm(A)	
Avec distanceur	440	667	21	100	100	228	2 vis tête fraisée M4 x 8 (B)	
DIS40X40X372.MG	375	40 x 40 / Matériau : aluminium / capot avant en PE					2 vis tête fraisée Ø 4 x 16 mm (A)	

Dimensions en MM - Autres longueurs sur demande



Miroir extractible et pivotant à 180° – Art. SPESTR.1400.350.001

- Limitation d'ouverture à 180°
- Aucun conflit avec les tiroirs et les parois des modules d'armoires adjacents ou niches murales
- Tampon d'arrêt en silicone
- Entièrement préassemblé / Montage facile
- Glissière télescopique dissimulée avec une capacité de charge de 30 kg (Fabriqué en Italie)
- Fini : MG-Brown métallisé thermolaqué
- Dimensions : 140 x 350 mm / Autres dimensions et couleurs sur demande
- Avec distanceurs DIS40X40X372.MG, adapté également pour armoires à portes battantes



Miroir pivotant à 180° – Art. SPR.1400.350.001



Glissière dissimulé / Tampon d'arrêt

AHT

Beschlaege • Hardware



(C) Copyright AHT Beschlaege GmbH - 2025

Unité Locale Italie

AHT Beschlaege GmbH - Unità Locale Italia
S.P. Helvia Recina, KM 6.2
I- 62018 Potenza Picena (MC)
Tel.: +39 / 0733 / 784377
Email: aht-italia@aht-beschlaege.de
Internet: www.aht-beschlaege.de/it/home/

Siège de l'entreprise

AHT Beschlaege GmbH
Lilienthalstrasse 16
D-42719 Solingen

Email: info@aht-beschlaege.de
Internet: www.aht-beschlaege.de

